

## 01 Vetreria » APPARECCHIATURE IN VETRO



### APPARECCHIO SECONDO MARCUSSON

Cod. 01.5520.17

#### Descrizione

Apparecchio di Marcusson per la determinazione dell'umidità negli oli minerali poco volatili (oli diesel, oli combustibili, oli lubrificanti), secondo le norme AST D95/70 e E123/64.

L'apparecchio è composto da:

- Tubo di raccolta versione tubo di raccolta con fondo conico o con tubo di raccolta con rubinetto (vedere varianti articoli).
- Refrigerante di Liebig mantello mm 400 1 cono ns 29/32 (01.3390.77).
- Pallone fondo sferico ml 500 cono 29/32 (01.1540.79).

N.B. Il refrigerante di Liebig e il pallone sono da ordinare a parte.

#### Varianti articolo

Codice	Modello	Capacità (ml)
01.5520.17	fondo conico	10
01.5520.32	fondo conico	25
01.5540.17	Tubo di raccolta con rubinetto	10
01.5540.32	Tubo di raccolta con rubinetto	25

#### Accessori

01.1540.79  
 Palloni a fondo tondo e cono smerigliato secondo le norme ISO. In vetro borosilicato Pyrex® o Duran® ad elevata resistenza chimico-fisica ...

01.3390.77  
 Refrigerante di Liebig a canna saldata vetro borosilicato ml 400 1 cono 29/32 ...