

# B-ONE PLUS LV1-LV4

Cod. 22.9611.99

Viscosimetro rotativo con giranti LV-1/2/3/4 con base standard LAMY REOLOGY modello B-ONE PLUS



## Descrizione

viscosimetri rotativi serie B-ONE PLUS secondo Metodo Brookfield sono adatti per processi di produzione e per laboratori e centri di ricerca per la determinazione, in modo rapido e affidabile, della viscosità e, quindi, utili per effettuare misurazioni durante i processi di produzione per il controllo dei lotti.

Caratteristiche principali:

- Display touch screen da 7".
  - Facile Fissaggio.
  - Visualizzazione: Viscosità (cP / Poises o mPa.s / Pa.s)-velocità-velocità di taglio-coppia-stress-tempo-temperatura.
  - Sicurezza e riservatezza: Una funzione "operatore" consente di inserire il nome dell'utente del proprio strumento. Questo utente dovrà identificarsi con un codice di 4 cifre.
  - Sistemi di misurazione compatibili: MS ASTM , MS BV , MS VANE , MS SV , MS ULV.
  - Controlli di temperatura compatibili: EVA LR-BV, RT1 PLUS, EVA MS DIN .
- 
- Intervallo di coppia: Da 0,05 a 13 mNm / Da 0,005 a 0,8 mNm (VERSIONE LR).
  - Dimensioni : Testa: L180 x P135 x H250 mm  
Supporto in acciaio temprato: L280 x P200 x H30 mm
- Asta in acciaio inossidabile: lunghezza 500 mm

Possibilità di collegare il sensore della temperatura esterno PT100 (-50 300°C) . OPZIONALE.

Norme di riferimento: ASTM : D115 ; D789 ; D1076 ; D1084 ; D1337 ; D1338 ; D1417;D1439 ; D1824 ; D2196 ; D2243 ; D2364 ; D2556 ; D3288 ; D3468 ; D3716 ; D3730 ; D3794 ; D4016 ; D4143 ; D4878 ; D4889 ; D5324 ;D5400 ; D6279 ; D6577 ; D7394 ; D8020 ; E2975 ; F1607 ; BS 5350; DIN 2555 ; 3219 ; 52007-1 ; 53019-1 ; 54453 ; EN 302-7 ; 2555 ; 3219;10301 ; 12092 ; 12802 ; 15425 ; 15564 ; ISO 1652 ; 2555 ; 2884-2 ;3219 ; 10364-12.

## Dati Tecnici

Range viscosità (mPas)	15 ÷ 22M
Numero e tipo di giranti	LV-1 ÷ LV-4 (LV1, LV2,LV3,LV4)
Velocità selezionabili	0,3 ÷ 250 rpm
Interfacce	USB
Precisione (% f.s.)	±1
Ripetibilità (%)	±0,2
Peso (kg)	6,7
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	90-240/50-60/-

## Varianti

Codice	Prodotto	Range viscosità (mPas)	Numero e tipo di giranti	Velocità selezionabili
22.9611.99	B-ONE PLUS LV1-LV4	15 ÷ 22M	LV-1 ÷ LV-4 (LV1, LV2,LV3,LV4)	0,3 ÷ 250 rpm
22.9547.99	B-ONE PLUS RV2-RV7	200 ÷ 240M	RV-2 ÷ RV-7 (RV2, RV3, RV4, RV5, RV6,RV7)	0,3 ÷ 250 rpm

## Accessori/Correlati

23.A004.65	900026 Sonda di temperatura esterna Pt 100 -50+300°C.
------------	--